

B 100

Ligero y resistente

La soldadura al arco eléctrico sin protección es peligrosa.

Puede provocar una inflamación dolorosa de la córnea y una opacidad irreversible del cristalino del ojo: la catarata.

Nuestra gama está totalmente estudiada y creada para responder a las exigencias de las normas, de confort y de estética.

Nuestro equipo de especialistas le asegurará el asesoramiento para la solución más adaptada a sus riesgos.

ref. B100R

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

Frente con deslizamiento


Pantalla de mano de nylon



392 g

Ligero, resistant, cómodo, ergonómico
y fácil de juntar

Soporte de mano flip-up



B100

Gama soldadura pasiva

Ref. producto	DESCRIPCIÓN	PESO	NORMAS
B100R	Máscara sola - frente con deslizamiento 105 x 50	418 g	EN175 S 9 W CE
B100R	Máscara sola - frente con deslizamiento 110 x 90	410 g	EN175 S 9 W CE
MP (08-14) 10550	Filtro de soldadura - mineral tono 8 a 14 - dimensión 105 x 50	39-44 g	EN169
MP (09-14) 11090	Filtro de soldadura - mineral tono 9 a 14 - dimensión 110 x 90	65-72 g	EN169
CR39110550	Filtro de protección - CR39 - dimensión 105 x 50	10 g	N/A
CR39111090	Filtro de protección - CR39 - dimensión 110 x 90	19 g	N/A
MI10550	Filtro de protección - mineral incoloro - dimensión 105 x 50	25 g	N/A
MI11090	Filtro de protección - mineral incoloro - dimensión 110 x 90	51 g	N/A



L B100R

B100R
105 x 50B100R
110 x 90

CARACTERÍSTICAS :

Pantalla de mano de nylon negra
Frente atrás con deslizamiento
Soporte de mano flip-up
Conforme EN175

**La pantalla B100 se vende sola.
Es decir sin filtro, y sin filtro de protección.**

La pantalla B100R acepta todos los filtros
de dimensiones estándar.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13 :

	B100R
→ caja individual	3660740003166

Laboratorios
notificados
para
certificación :

